



Ligesliber, Type: 722322



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077261 722322
GTIN	4014586880501
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

- Yderst praktisk ligesliber.
- Rolig gang takket være spindel med flere lejer.
- Kraftfuld motor med høj sejtrækningsevne.
- Egner sig fremragende til bearbejdning af rustfrit stål såvel som slibe- og polereopgaver takket være regulering af omdrejningstal.
- Egnede til slibestifter og hårdmetalfræsere.

Med FEIN **ErgoGrip** til udmattelsesfrit arbejde takket være ergonomisk tilpasset håndtag. Allround ligesliber til arbejde på svært tilgængelige steder. Den slanke, handy hals gør det muligt at slibe indvendige flader.

Kraftfuld, handy ligesliber med **kort spindelholder**. Også egnet til halvstationær anvendelse.

- **Utrolig kraftfuld FEIN ErgoGrip ligesliber.**
- **Stor neddykningsdybde, længde halseje: 173 mm.**
- **POWERtronik med omdrejningstalstabilisering og overbelastningssikring.**
- **Med lang spindelhals.**

Leveringsomfang:

Inklusive spændepatron Ø 8 mm, 2 spændenøgler str. 13 og str. 17.

Bemærk:

Ligeslibere er godkendt til anvendelse af fræsestifter op til en Ø på 12 mm.

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,1 kg
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²

Effektforbrug	1010 W
Kabellængde	4 m
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Producentbetegnelse	GSZ11-320PERL
Omdrejningstalområde	9500 - 32500 min ⁻¹
maks. spændetangs-Ø	8 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Ligesliber

Tilbehør

Spændetang til ligeslibere Spændepatron-Ø 8 mm	077268 8
--	----------