



Batteridrevet rundsav, Type: M12CCS44



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Sejtrækkende FUEL™ akku-rundsav med kulfri POWERSTATE™ motor.

- Kompakt, ergonomisk design med knapgreb.
- Integreret udsugningsstuds til tilslutning af udsugningssystemer.
- Dybde- og geringsnit op til 50°.
- Robust magnesium-beskyttelsesafskærmning, pendulafskærmning og sål.

Leveringsomfang:

Inklusive lader, indvendig sekskantnøgle, HM-savklinge med 18 tænder, parallelanslag og kuffert (HD-boks).

Bemærk:

Passende reservebatterier og startersæt finder du under nr. 073814 og nr. 073839. Passende rundsavsklinge finder du under nr. 078212 str. 18.

Teknisk beskrivelse

Savklinge-Ø	140 mm
maks. omdrejningstal	3600 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Batterispænding	12 V

Maks. skæredybde 90°	44 mm
Savklinge-borings-Ø	20 mm
Vægt	2,7 kg
Akku-kapacitet	4 Ah
Producentbetegnelse	M12CCS44-402C
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Udførelse	Rundsav
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Sav

Tilbehør

Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
HM-savklinger Type 18	078212 18