



Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 29 dele, Type: S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	634120 S
GTIN	4013288173928
Artikelklasse	63F

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123; toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M10.

Til Phillips-og Pozidriv-skruer med gevind M2 – M6 og til indvendige Torx®-skruer med gevind M3,5 – M8.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

Indhold:

Med reverserbar skralde nr. 635295.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 9 stk.

i str. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Sekskantede BITS: 5 stk. nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6; 8

BITS til Phillips: 3 stk. nr. 675310 str. 1/25; 2/25; 3/25

Pozidriv-BITS: 2 stk. nr. 675320 str. 1/25; 2/25

Bits til Torx®: 6 stk. nr. 675340 str. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Forlænger med hurtigdrejemuffe: 1 stk. 200 mm

Forlænger Wobble: 1 stk. 76 mm

Forbindelsesstykke med hurtigskiftepatron: 1 stk. 3/8 tommer firkant - 1/4 tommer sekskant bitholder

Skralde (str. P): 1 stk. nr. 635290 med gennemstiksfirkant

Skralde (str. S): 1 stk. nr. 635295 med reverserbar skralde

Opbevaring i: tekstilfoldetaske med burrelukning

Teknisk beskrivelse

Antal dele	29
Drivprofil	Pozidriv skruetrækker
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivfirkant	3/8 tommer
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	8-19 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-8 mm
Producentbetegnelse	8100 SB 8
Emballage	Tekstilfoldetaske, burrelås lukning
Længde	262 mm
Bredde	120 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX27	675340 TX27
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675310 1/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25

Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675320 1/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 6 mm	675240 6
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675240 5
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 3 mm	675240 3
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX15	675340 TX15
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 4 mm	675240 4
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 8 mm	675240 8
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 3/25 mm	675310 3/25
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675320 2/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX30	675340 TX30
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX40	675340 TX40
Bit til Phillips, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675310 2/25
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX20	675340 TX20
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Metal“ reverserbar, 3/8 tomme, med uddriver	635295