

JEPSON POWER**HM-rundsavsklinge Drytec® Ø 230×25,4 mm, til INOX, Antal tænder: 48****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 078239 48 |
| GTIN | 4260052463291 |
| Artikelklasse | 07E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Hårdmetalbestykket rundsavsklinge til præcise snit.

- **Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.**
- **Meget lange standtider.**
- **Høj skærekvalitet.**
- **5× efterslibning mulig.**
- **Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).**

Bemærk:

Andre specialsavklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------|
| Antal tænder | 48 |
| Tandantal optimeret til | universal |
| Skærebredde B | 2 mm |
| Passer til | 078234 str. 8230 |
| egnet til materiale | til INOX |

Produkttype

Rundsavklinge