



LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 12 V, Type: M12TLED



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste Li-ion-akku-lamper med høj lysstyrke. Håndlys med justerbart LED-lampehoved.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Passer til:

Milwaukee 12-V-akkuer MB12.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	M12TLED-0
Batterispænding	12 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Antal medfølgende akkuer	0

Batteritype	Lithium-ion
Lysnet	120 lm
Energiforsyning	Akkudrevet
Svingeområde	0 - 90 grader
Produktnavnsegenskab	12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Produkttype	Arbejdslygte

Tilbehør

Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC