


3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush Type A Ø 150 mm, BB-ZB, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573565 80
GTIN	480112760694
Artikelklasse	53M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en **usædvanligt lang levetid**.

**Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.**

Den **radiale** Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).

Med skråstillede børster (type A) til **kraftfuld anvendelse**.

**Anvendelse:**

Vær opmærksom på rotationsretningen.

**På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed.** Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.

**Borings-Ø 25,4 mm** med medfølgende reduktionsringe Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Kan udvides til vilkårlig bredde med adapter nr. 573580. Anvendelse på bænkslibere eller ligeslibere eller fleksible aksler med spændedorn nr. 556380 str. 1.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	80
Børste-Ø D <sub>1</sub>	150 mm

Farve	gul
Børstebredde	12 mm
maks. omdrejningstal	6000 min <sup>-1</sup>
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	BB-ZB
Producentbetegnelse	BB-ZB
Produkttype	Renseskive

## Tilbehør

Spændedorn Antal skiver, der skal spændes 1-2	556380 1-2
Udvidelsesadaptersæt, 4 dele	573580
Spændedorn Antal skiver, der skal spændes 1	556380 1