

**Garant****Hi5 high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 213110 66/5   |
| GTIN                | 4045197725684 |
| Artikelklasse       | 210           |

**Beskrivelse****Beskrivelse:**

Effektiv og blødt skærende high performance-fræser.  
Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.  
Kan også anvendes til semisletbearbejdning.  
Omkostningseffektiv takket være vendeplatte med 5 skær.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

**Teknisk beskrivelse**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Skær-Ø $D_c$                        | 66 mm                 |
| Maks. skæredybde $a_{p\text{maks}}$ | 2,2 mm                |
| passende vendeskærsplatter          | POMX 10T5..           |
| Ø $D_3$                             | 46,6 mm               |
| Holdeboring-Ø                       | 27 mm                 |
| Vendeplatteskruesæt                 | 219889 (20IP; 5,7 Nm) |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Samlet længde $L_{i,alt}$   | 50 mm      |
| Antal skær Z                | 5          |
| Serie                       | Hi5        |
| Indstillingsvinkel $\kappa$ | 90 grader  |
| Skaftudførelse              | med boring |
| Deling af skærene           | ulige      |
| Indvendig køling            | ja         |
| Værktøjsudskiftning         | PowerCard  |
| Produkttype                 | Planfræser |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm        | 211750 5,7  |
| Vendeplatteskruesæt 10 dele   | 219889      |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |