



## Gribetang PLUS med justerbar underkæbe, Hel længde: 250mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	708901 250
GTIN	3662424019838
Artikelklasse	73R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Enkel og sikker betjening. Ubesværet og hurtig åbning ved hjælp af **løsnekontakt** nederst på grebet. Med stort spændeområde og stor spændedybde, 5 gange hurtigindstilling og yderligere finindstilling. Underkæbe dybforkrøppet til fastspænding af U- og vinkelprofiler, rør etc. Fortandede gribekæber og yderst stabil tangenhed. Tang helt forniklet.

#### Anvendelse:

Til sikker fiksering af profiler, fladt materiale og rør. Spændetryk justerbart op til 10.000 N.

#### Materiale:

Kæber i krom-molybden-vanadium-stål, sænksmedede.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	250 mm
Kæbelængde	60 mm
Spændvidde, vinkelmateriale	50 mm
Spændvidde, rundt materiale	110 mm
Produkttype	Gribetang