

**Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX55****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637565 TX55
GTIN	4045197726117
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i højkvalitetsstål med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skruainsatserne.

Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Profilmål A: 11,2 mm

Ø indgangsside: 17,8 mm

Længde: 100 mm

Teknisk beskrivelse

Ø indgangsside	17,8 mm
Længde	100 mm
Profilmål A	11,2 mm
Torx®-profil	TX55
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

