

AEG

Bajonetsav, Type: US1300XE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078225 US1300XE
GTIN	4002395197675
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv 1300 W **AEG-bajonetsav**, perfekt til savning i træ, kunststof, metalrør og -profiler.

Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert, savklinge.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	18,5 m/s ²
Producentbetegnelse	US1300XE
Bemærk	FIXTEC
Slagtal	0 - 2800 min ⁻¹
Effektforbrug	1300 W
Slaglængde	30 mm
Vægt	3,8 kg
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Sav

Tilbehør

Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1122EF	588600 1122EF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922EF	588600 922EF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1155CHM	588600 1155CHM
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922BF	588600 922BF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 1122BF	588600 1122BF
Bajonetsav-klingesæt Betegnelse 922EHM	588600 922EHM