



Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO, Måleområde: 125-150mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 428830 125-150 |
| GTIN | 7630041117127 |
| Artikelklasse | 45A |

Beskrivelse

Udførelse:

Digital indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv ved store måledybder. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden). Selvcentrerende og selvjusterende. Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Patenteret **CAPA μ -målesystem**. Måleflader i hårdmetal (HV5–1300).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbekyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428802, datakabel, radiosender nr. 498921, radioadapter nr. 498924.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Standardmåledybde | 100 mm |
| Måledybde med maks. forlænger | 1600 mm |
| Måleområde | 125 - 150 mm |
| Mål a | 26 mm |
| Fejlgrænse | 0,006 mm |
| Aflæsning | 0,001 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Norm | DIN 863 |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | Digimatic-interface |
| Interface | RS232C-interface. |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj | digital |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Kalibrering | B6 |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |

Services

| | |
|--|------------|
| KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022500 200 |
| DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022510 200 |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 5/500 | 428802 5/500 |
| Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 5/150 | 428802 5/150 |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 140 mm | 484030 140 |