

**TESA****Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue IMICRO, Måleområde: 8-10mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 428830 8-10 |
| GTIN | 7630041116960 |
| Artikelklasse | 45A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Digital indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv ved store måledybder. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden). Selvcentrerende og selvjusterende. Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Patenteret **CAPA μ -målesystem**. Måleflader i hærdet stål (HV30–770).

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Specialtilbehør:

Toleranceringe nr. 484030, forlængere nr. 428802, datakabel, radiosender nr. 498921, radioadapter nr. 498924.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------|
| Måleområde | 8 - 10 mm |
| Mål a | 2,5 mm |
| Standardmåledybde | 58 mm |
| Måledybde med maks. forlænger | 379 mm |
| Fejlgrænse | 0,004 mm |
| Aflæsning | 0,001 mm |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Norm | DIN 863 |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | Digimatic-interface |
| Interface | RS232C-interface. |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj | digital |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Kalibrering | B6 |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |

Services

| | |
|---|------------|
| KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm | 022500 20 |
| DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022510 200 |

Tilbehør

| | |
|---|---------------|
| Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 1/100 | 428802 1/100 |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| TolerancerDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm | 484030 9 |