

**KÄRCHER****Industri støvsuger, Producentbetegnelse: IVR-L65****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078522 IVR-L65
GTIN	4054278029696
Artikelklasse	07D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Industri støvsuger egnet til opsugning og udskilning af **kølemidler, smøreemulsioner, vand eller olie med partikler (f.eks. metalspånner)**.

- **Kompakt konstruktion og robust materiale af hensyn til optimale køreegenskaber.**
- **Maks. anvendelsesfleksibilitet og lang holdbarhed med oliebestandigt netkabel.**
- **Opsugningsdriften sker via en 360° drejelig slangetilslutning på sugehovedet.**

Industri støvsuger på 1,2 kW med 1 motor med **vippeførestel** og **65 liters beholder**.

**Leveringsomfang:**

Med vippeførestel og tømningsslange med fyldstandsvisning. **Uden tilbehør. Passende tilbehør finder du under nr. 078524, 078529 og 078533.**

Effektforbrug: 1200 W

Beholdervolumen: 65 l

Indvendig tilslutningsdiameter: DN50 mm

Længde: 742 mm

Bredde: 500 mm

Højde: 1100 mm

**Teknisk beskrivelse**

Vakuum	230 mbar
Længde	742 mm
Arbejdsstøj	71 dB(A)
Beholdervolumen	65 l
Indvendig tilslutningsdiameter	DN50 mm
Bredde	500 mm
Kabellængde	6 m
Antal turbiner	1
Luftvolumenstrøm	59 l/s
Højde	1100 mm
Vægt	43 kg
Effektforbrug	1200 W
Støvklasse – støvsuger	L
Producentbetegnelse	IVR-L 65/12-1 Tc
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

---

## Tilbehør

Spånkurv til industristøvsuger Volumen 20 l	078524 20
Spån- og væskeopsugnings-sortiment Indvendig tilslutningsdiameter DN40	078529 DN40
Reduktionsadapter Indvendig tilslutningsdiameter DN40	078533 DN40
Spån- og væskeopsugnings-sortiment Indvendig tilslutningsdiameter DN42	078529 DN42