

CARTEC

Drejebeslag, Gevind-Ø: M16**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086486 M16
GTIN	8013429800054
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse**Udførelse:**

360° drejeligt anhugningspunkt, der kan påskrues, til løftning af tunge laster, med kuglelejer, 100 % kontrolleret for revner, **certificeret af DGUV, sikkerhedsfaktor 4** i alle retninger.

Bemærk:**SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.**

Bæreevne WLL SF 4:1: 1,12 t

Holdebredde på bolt A: 30 mm

Øjebredde B: 13 mm

Mål C: 46 mm

Bolt-Ø D: 38 mm

Mål E: 50 mm

Teknisk beskrivelse

Mål E	50 mm
Mål C	46 mm
Øjebredde B	13 mm
Holdebredde på bolt A	30 mm

Datablad

Bolt-Ø D	38 mm
Bæreevne WLL SF 4:1	1,12 t
Højde H	105 mm
Gevind-Ø	M16×20
Produkttype	Drejebeslag