

CARTEC**Drejebeslag, Gevind-Ø: M24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086486 M24
GTIN	8013429800139
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse**Udførelse:**

360° drejeligt anhugningspunkt, der kan påskrues, til løftning af tunge laster, med kuglelejer, 100 % kontrolleret for revner, **certificeret af DGUV, sikkerhedsfaktor 4** i alle retninger.

Bemærk:**SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.**

Bæreevne WLL SF 4:1: 3,15 t

Holdebredde på bolt A: 40 mm

Øjebredde B: 18 mm

Mål C: 70 mm

Bolt-Ø D: 58 mm

Mål E: 68 mm

Teknisk beskrivelse

Bolt-Ø D	58 mm
Mål C	70 mm
Holdebredde på bolt A	40 mm
Øjebredde B	18 mm

Mål E	68 mm
Højde H	153 mm
Bæreevne WLL SF 4:1	3,15 t
Gevind-Ø	M24×30
Produkttype	Drejebeslag