

Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 250/200 kg, Eluplan-plade, mørk, Type: 1500/S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920301 1500/S
GTIN	4062406120771
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk plade i mørk Eluplan. Arbejdsbord **med** forskydelige plader, mulighed for opstilling på række.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

ComfortClose	nej
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Dybde	750 mm
Materiale, bordplade	Eluplan mørk
Betjeningspanel med display og memoryfunktion	ja

Bæreevne ved konstant belastning	250 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Bredde	1500 mm
Vægt	105 kg
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Maks. bæreevne	250 kg
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	720 - 1200 mm
Løfthastighed	38 mm/s
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	250 V
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord