

Garant**Skydelære, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410100 300
GTIN	4062406122157
Artikelklasse	40Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.

Fin, kontrastrig skala.

Låseskrue øverst.

Ergonomisk optimeret skyder.

Finslebne måleflader. Uden dybdemål.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Deling	1/128 tommer
Deling	1/20 mm
Emballage	Etui
Aflæsning	0,05 mm
Måleområde	0 - 300 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Norm	ISO 13385
Kæbelængde	64 mm
Kalibrering	A1
Måleafvigelse E MPE	±0,05 mm

Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300