

Garant**Skydelære Nonius 1/50, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	410105 200
GTIN	4062406122164
Artikelklasse	40Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsningsdelene er blændingsfrit matforkromede.

Fin, kontrastrig skala.

Låseskrue øverst.

Ergonomisk optimeret skyder. Bedre aflæsning ved hjælp af farvet skala.

Finslebne måleflader.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Teknisk beskrivelse

Deling	1/50 mm
Kalibrering	A1
Emballage	Etui
Aflæsning	0,02 mm
Måleområde	0 - 200 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Kæbelængde	50 mm
Deling	1/128 tommer
Norm	ISO 13385
Dybdemål	Ø 1,6

Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Fiksering	Låseskrue øverst
Måleværktøj	analog
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200