


**Garant****Præcist indvendigt finmåleapparat, Måleområde: 35-60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	435190 35-60
GTIN	4045197726384
Artikelklasse	41C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Præcist topunkts-sammenligningsmåleapparat med affjedret centreringstallerken. **Let**, stabil udførelse med **CFK-elementer**, derved lavere **varmeekspansion** og højere **korrosionsbeskyttelse**. Håndbeskyttelse på apparatholderen nedsætter desuden temperaturpåvirkninger. Præcis, glat overførsel af måleboltens vandring via kurvesegment. Kan indstilles til forskellige  $\emptyset$  via faste målebolte med hærdet stålkugle.

**Udførelse reklametekst:**

- **Let, stabil udførelse med CFK-elementer.**
- **Lavere varmeekspansion.**
- **Højere korrosionsbeskyttelse.**

**Anvendelse:**

Til præcis måling af borer med hensyn til  $\emptyset$ , rundhed og cylindricitet samt måling af indvendige profiler.

**Leveringsomfang:**

Indvendigt finmåleapparat komplet i trækasse (uden måleur).

**Specialtilbehør:**

My-måleur nr. 434674, induktivt my-måleur nr. 434670, måleur med venstregående skala 434807, str. 10, digitalt måleur 434322, indstillingsringe nr. 484030.

**Bemærk:**

Ved anvendelse af my-måleure skal der desuden anvendes en forlænger nr. 434920 str.10 eller måleføler nr. 434900 str.16.

## Teknisk beskrivelse

Måledybde	178 mm
Gentagelsespræcision uden måleur	1 µm
Antal måleskiver	3
Antal målebolte	6
Måleområde	35 - 60 mm
Centrerskive, bredde	28 mm
Norm	Fabriksstandard
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	C4
Produkttype	2-punkts indvendigt finmåleapparat

## Services

DAkS-kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 60 mm	023220 60
Kalibrering Indvendigt finmåleapparat (konstruktion B + C) Maks. måleområde 60 mm	023210 60

## Tilbehør

Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Finmåleurstødsikkert Måleområde / kabinet-Ø 1/58 mm	433090 1/58
Måleurstødsikkert Måleområde / kabinet-Ø 10/58 mm	432110 10/58
Stål-føler Type 16	434900 16
Adapter til 2-punkts boremåleapparater 1 stk. Type 35-90	439914 35-90