

Mahr**Digital mikrometerskrue med skydespindel, dataudgang, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421602 0-25
GTIN	4059192058524
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Innovativ mikrometerskrue med **10 mm store tal** på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Målespindel hærdet og slebet. Måleflader i hårdmetal. Fremtrukket skralde med hurtigdrev. Lakeret stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel **tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser** registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.

REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne.

Beskrivelse:

- **Spindelstigning 5 mm pr. omdrejning nedsætter justeringstiden.**
- **Ikke roterende spindel skåner overfladerne, der skal måles.**

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	B1
-------------	----

Spindelstigning	5 mm
Fejlgrænse	2 µm
Aflæsning	0,001 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Spindel-Ø	6,5 mm
Aflæsning	0,00005 tommer
Måleområde	0 - 25 mm
Talhøjde, LCD-display	10 mm
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25
DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

Tilbehør

Tilslutningskabeltovejs med datatast Type USB2	498941 USB2
Tilslutningskabeltovejs med datatast Type D2	498941 D2