

Garant**Slibekappe (CER), Korn 80, Slibekappe-Ø, -længde, form: 1319G****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553035 1319G
GTIN	4062406120498
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget aggressive og hurtig slibeeffekt takket være en **optimeret kornbinding**.

Keramiske korn (CER) ideel til bearbejdning af rustfrit stål og nikkellegeringer. Høj slibeydelse og afkølet slibning.

Anvendelse:

De sømløst formede slibekapper skubbes på gummidelen og holdes sikkert ved hjælp af centrifugalkraften, når maskinen kører. **Slibekapperne kan nemt og hurtigt udskiftes** (drejes op/ ned i slidsens retning).

Bemærk:

Kun kompatibel med overslebne slibekappeholdesystemer nr. 553100.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet omdrejningstal	16000 min ⁻¹
Form	G
Slibekappe-Ø	13 mm
Slibekappelængde	19 mm

Korn	80
Produktnavnsegenskab	Korn 80
Produkttype	Slibekappe

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
tør	egnet		