

**Garant****Stiksavsklingesæt, 25 dele, Betegnelse: T101B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588425 T101B
GTIN	4045197726711
Artikelklasse	51S

**Beskrivelse****Udførelse:**

Stisavsklinger med slebne, skarpe tænder til **præcis savning i træ**. Holder til skaft med en enkelt knast.

**Leveringsomfang:**

5 dele

**Teknisk beskrivelse**

Tanddeling	2,7 mm
Pladetykkelse (blødt træ)	3-30 mm
Savklingemateriale	HCS
Klingelængde	100 mm
Egnet til	_T101B
Skæretype	Lige snit, fint
Skæretype	Dyksnit
Antal klinger	25
optimeret til materiale	Træ
Betegnelse	T101B
Produktnavnsegenskab	25 dele
Produkttype	Stiksavklinge

**Brugerdatablad**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		