

Garant**Stiksavsklingesæt, 25 dele, Betegnelse: T144D****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588425 T144D
GTIN	4045197726728
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Stisavsklinger med slebne, skarpe tænder til **præcis savning i træ**. Holder til skaft med en enkelt knast. **Progressiv fortanding** kombinerer let forsavning og hurtig fremdrift i arbejdet.

Progressiv fortanding kombinerer let forsavning og hurtig fremdrift i arbejdet.

Leveringsomfang:

25 dele

Teknisk beskrivelse

Skæretype	Lige snit, hurtigt (grov)
Skæretype	Dyksnit
Savklingemateriale	HCS
Tanddeling	4 – 5,2 mm
Egnet til	_T144D
Klingelængde	100 mm
Antal klinger	25
Pladetykkelse (blødt træ)	5-50 mm
optimeret til materiale	Træ
Betegnelse	T144D
Produktnavnsegenskab	25 dele
Produkttype	Stiksavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
Ti	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		