

Garant GRIDLINE

Understel arbejdsplads til håndtering af farlige stoffer, Bredde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	981120 1500
GTIN	4062406121075
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

GridLine Vario-filebænk med højdejusterbare fodstykker, hylde i stålplade samt sidebeklædning med firkantede huller. Eterlux-bordplade 50 mm tyk, slidstærk, resistent over for olie, fedt, svage syre- og ludopløsninger.

Dybde = 750 mm

Lakering:

Fodstykke med manuel højdeindstilling, hylde og bagvæg RAL 7035 lysegrå, sidebeklædning RAL 7016 antracit, **pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Højdeindstillingsområde	950 - 1100 mm
Bredde	1500 mm
Dybde	750 mm
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads	950-1100 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Udførelse højdeindstilling	Mekanisk

Hoffmann hulvægsintervaller	9x9
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Arbejdsplads til håndtering af farlige stoffer