

Garant**Stiksavsklingesæt, Betegnelse: T118B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	588400 T118B
GTIN	4045197726735
Artikelklasse	51S

Beskrivelse**Udførelse:**

Stiksavklinger **til metal**. Holder til skaft med en enkelt knast. **Progressiv fortanding** kombinerer let forsavning (vibrerer ikke ved tynde plader) og høj spåntagningsydelse.

Leveringsomfang:

5 dele

Teknisk beskrivelse

Antal klinger	5
Skæretype	Lige snit, fint
Egnet til	_T118B
Pladetykkelse (massiv plade)	2,5-6 mm
Tanddeling	1,9 – 2,3 mm
Klingelængde	92 mm
Savklingemateriale	HSS
optimeret til materiale	Stål
Betegnelse	T118B
Produkttype	Stiksavklinge