

**Garant****Finspindelsæt Ø 86-302 mm, Tilslutning: HW63****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237570 HW63
GTIN	4062406123963
Artikelklasse	29W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Komplet finspindelsæt **til Ø 86 - 302 mm**, med spindelhoved nr. 237571, vendeplatteholder og tilbehør i kuffert. **Kan udvides** med vendeplatteholder nr. 237573 242-402 **op til Ø 402 mm**.

**Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg/via nonius 0,002 mm i Ø.**

**Anvendelse:**

Til vendeplatteholdere med passende ISO-vendeplatte af typen CC..09T3..

**Leveringsomfang:**

1 spindelhoved: 237571 HW63

1 vendeplatteholder af hver: nr. 237573 86-138 til Ø 86– 138

nr. 237573 136-220 til Ø 136– 220

nr. 237573 188-302 til Ø 188– 302

1 understøtning af hver: nr. 237574 86 til nr. 237573 86-138

nr. 237574 136 til nr. 237573 136-220, 188-302 og 242-402

1 trykplade af hver: nr. 237575 86 til nr. 237573 86-138

nr. 237575 136 til nr. 237573 136-220, 188-302 og 242-402

1 vendeplatte: nr. 260058 CU7010 (eller anvend CC.. 09T3)

**Reservedel:**

Vendeplatteskrue nr. 219805.

**Anbefaling:**

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237697 og nr. 237698.

## Teknisk beskrivelse

Tilslutning	HW63
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

## Tilbehør

Trykpladefor Ø 136 - 402 mm Type 136 mm	237575 136
StøtteØ 86 - 138 mm Type 136 mm	237574 136
Trykpladefor Ø 136 - 402 mm Type 86 mm	237575 86
CC.T 09T304 Type CU7010	260058 CU7010
Vendeplatteholdere til spindelområdeØ 242 – 402 mm Type 136-220	237573 136-220
SpindelhovedØ 86 – 402 mm Tilslutning HW63	237571 HW63
StøtteØ 86 - 138 mm Type 86 mm	237574 86
Vendeplatteholdere til spindelområdeØ 242 – 402 mm Type 86-138	237573 86-138
Vendeplatteholdere til spindelområdeØ 242 – 402 mm Type 188-302	237573 188-302
FinspindelsætØ 86-302 mm Tilslutning 1	237570 1