

SWISS TOOLS

Skærholder Venstre, HSK-T, Skaft-Ø/plattestørrelse: 63/11HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320031 63/11HP
GTIN	2050002004696
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Reservedel	S05
Skaft-Ø	63 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Minimumforborings-Ø D ₁ min	80 mm
Aksel-spidsafstand f	45 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Adapter	HSK-T
Indsatstype	Venstre
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja

Skafttype

Konisk hulskaft

Produkttype

Skærholder