

SWISS TOOLS

**Skærholder højre, HSK-T, Skaft-Ø/plattestørrelse: 63/11HPmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320030 63/11HP
GTIN	2050002004689
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Aksel-spidsafstand f	45 mm
Skaft-Ø	63 mm
Reservedel	S05
Minimumforborings-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Adapter	HSK-T
Indsatstype	højre
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja

Skafttype	Konisk hulskaft
Produkttype	Skærholder