

SWISS TOOLS

Skærholder højre, HSK-T, Skaft-Ø/plattestørrelse: 63/16HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320050 63/16HP
GTIN	2050002004726
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Minimumforborings-Ø D ₁ min	80 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Skaft-Ø	63 mm
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Reservedel	S07
Aksel-spidsafstand f	45 mm
Adapter	HSK-T
Indsatstype	højre
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja

Skafttype	Konisk hulskaft
Produkttype	Skærholder