

SWISS TOOLS

Skærholder højre, PSC, Skaft-Ø/plattestørrelse: 63/11HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320330 63/11HP
GTIN	2050002004801
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Reservedel	S05
Aksel-spidsafstand f	45 mm
Udragende længde, A-mål	65 mm
Minimumforborings-Ø D ₁ min	80 mm
Skaft-Ø	63 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Adapter	PSC
Indsatstype	højre
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Produkttype

Skærholder