

SWISS TOOLS

**Skærholder Venstre, PSC, Skaft-Ø/plattestørrelse: 63/11HPmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320331 63/11HP
GTIN	2050002004818
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Reservedel	S05
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaft-Ø	63 mm
Minimumforborings-Ø D <sub>1</sub> min	80 mm
Aksel-spidsafstand f	45 mm
Udragende længde, A-mål	65 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	Venstre
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Produkttype

Skærholder