

SWISS TOOLS

**Skærholder neutral, HSK-T, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål: 6311-100HPmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320070 6311-100HP
GTIN	2050002004740
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.  
PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Udragende længde, A-mål	100 mm
Reservedel	S05
Skaft-Ø	63 mm
Adapter	HSK-T
Indsatstype	Neutral
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja
Skafttype	Konisk hulskæft
Produkttype	Skærholder

