

SWISS TOOLS

Skærholder neutral, PSC, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål: 6311-100HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320370 6311-100HP
GTIN	2050002004856
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	100 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaft-Ø	63 mm
Reservedel	S05
Adapter	PSC
Indsatstype	Neutral
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder