


SWISS TOOLS

Skærholder neutral, PSC, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål: 6311-130HPmm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320370 6311-130HP
GTIN	2050001961709
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedelene nr. 320610 – 320626 finder du på reservedelslisten.
PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaft-Ø	63 mm
Reservedel	S05
Udragende længde, A-mål	130 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	Neutral
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder