

Garant GRIDLINE

**Skuffekabinet 24G, mobilt, 20×20G, Højde kabinet/antal skuffer: 500/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927620 500/5
GTIN	4062406124571
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skuffekabinet 24G i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Afdækning med riflet gummimåtte, forhøjet kant og 2K-Haptoprene®-skydegreb.

Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans), Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde.

Skuffer med **separat oplåsning med én hånd** sikrer, at skuffen ikke går op under transport. Kan låses centralt med cylinderlås.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

**Bemærk:**

Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. bæreevne	600 kg
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Bredde	620 mm
Bæreevne, øverste hylde	50 kg
Vægt	72 kg
Nyttehøjde	425 mm
Skuffekabinet, højde	500 mm
Dybde	740 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
ComfortClose	nej
Belægning, uden profil	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Højde	700 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	425 mm
Antal døre	0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
med forhøjet kant	ja
Antal skuffer	5
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer

Kabinet åbent foroven	nej
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde for skuffer	425 mm
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Værkstedsrullecontainer

## Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927805 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 50 mm	927805 50
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 125 mm	927805 125
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20
Kabinet 24G, mobilt, til selvbestykning med skuffer Højde, hus 500 mm	927730 500
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21