

Garant GRIDLINE

Skuffekabinet 24G, mobilt, 20×20G, Højde kabinet/antal skuffer: 600/4mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927620 600/4
GTIN	4062406124588
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet 24G i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Afdækning med riflet gummiimåtte, forhøjet kant og 2K-Haptoprene®-skydegreb.

Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans), Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde.

Skuffer med **separat oplåsning med én hånd** sikrer, at skuffen ikke går op under transport. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 100, 150, 200

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttedybde	500 mm
Antal døre	0
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Bredde	620 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
ComfortClose	nej
Belægning, uden profil	ja
Skuffekabinet, højde	600 mm
Højde	800 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Bæreevne, øverste hylde	50 kg
Vægt	69 kg
med forhøjet kant	ja
Nyttehøjde	525 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Antal skuffer	4
Dybde	740 mm
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer

Kabinet åbent foroven	nej
Antal udtrækshylder	0
Nyttehøjde for skuffer	525 mm
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Værkstedsrullecontainer

Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927805 100
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 150 mm	927805 150
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 200 mm	927805 200
Kabinet 24G, mobilt, til selvbestykning med skuffer Højde, hus 600 mm	927730 600
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21