

Garant GRIDLINE

Skuffekabinet 24G, mobilt, 20×20G, Højde kabinet/antal skuffer: 700/5mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	927620 700/5
GTIN	4062406124595
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet 24G i stabil stålkonstruktion. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Afdækning med riflet gummimåtte, forhøjet kant og 2K-Haptoprene®-skydegreb.

Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans), Ø 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde.

Skuffer med **separat oplåsning med én hånd** sikrer, at skuffen ikke går op under transport. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Skub ikke ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920301 – 920316.

Teknisk beskrivelse

Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Belægning, uden profil	ja
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Dybde	740 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Antal skuffer	5
Højde	900 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Maks. bæreevne	600 kg
med forhøjet kant	ja
Skuffekabinet, nyttehøjde	625 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
ComfortClose	nej
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Antal døre	0
Bredde	620 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Vægt	80 kg
Skuffer, nyttebredde i G	20
Bæreevne, øverste hylde	50 kg
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, højde	700 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Nyttehøjde	625 mm
Udførelse	med hjul
Udførelse	med skuffer

Nyttehøjde for skuffer	625 mm
Antal udtrækshylder	0
Kabinet åbent foroven	nej
Materialetykkelse	1 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Værkstedsrullecontainer

Tilbehør

Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 125 mm	927805 125
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 75 mm	927805 75
Separat oplåsning af skufferne med én hånd Skuffer, nyttebredde i G 20	951020 20
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 250 mm	927805 250
Skuffe med separat oplåsning med én hånd Skuffefronthøjde 100 mm	927805 100
Kabinet 24G, mobilt, til selvbestykning med skuffer Højde, hus 700 mm	927730 700
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21