




Stiksavsklingesæt, Betegnelse: T108BHM



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	588525 T108BHM
GTIN	3165140691536
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

Stiksavsklinger med optimeret tandgeometri af hensyn til rene snit i **kunststof**. Holder til skaft med en enkelt knast. Hårdmetal-tandliste, længste standtid i hårde og abrasive materialer f.eks. fiberforstærkede kunststoffer (**CFK, GFK**).

Leveringsomfang:

3 dele
optimeret til materiale: Fiberforstærkede kunststoffer
Pladetykkelse (kunststof): 2-20 mm
Skæretype: Lige snit, fint
Savklingemateriale: HM
Tanddeling: 2,2 mm
Klingelængde: 92 mm
Antal klinger: 3

Teknisk beskrivelse

Skæretype	Lige snit, fint
Savklingemateriale	HM
Egnet til	_T108BHM
Pladetykkelse (kunststof)	2-20 mm
Tanddeling	2,2 mm
Antal klinger	3
Klingelængde	92 mm
optimeret til materiale	Fiberforstærkede kunststoffer

Betegnelse	T108BHM
Produkttype	Stiksavklinge