

Garant**Båndsavklinger af metal 27×2910, Tænder pr. tomme: 5/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	173657 5/8
GTIN	4062406124960
Artikelklasse	11S

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT – high performance bimetalbåndsavklinge med slidstærkt **M42-tandskær** og specielt fleksibel basis med øget belastningsevne af klingeryggen.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° – Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).

Kombifortanding 10° – Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).

Normalfortanding 0° – Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.

Normalfortanding 10° – Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

Teknisk beskrivelse

Længde	2910 mm
Bredde	27 mm
Tykkelse	0,9 mm

Fortanding	combi
Spånvinkel	0 grader
Skæremateriale	HSS Co 8
Produkttype	Båndsavklinge af metal