

**Garant****Roterende pinol til udskiftningsindsats, Type: HSK63****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320617 HSK63
GTIN	4062406127251
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Affjedret udførelse til aksial længdeudligning under bearbejdningen.**
- **Komplet hærdet og slebet. Vedligeholdelsesfri som følge af varig smøring.**
- **Specialtætning, der forhindrer snavs og kølemiddel i at trænge ind.**

**Beskrivelse:**

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af. Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

**Anvendelse:**

Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsats. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

**Specialtilbehør:**

Udskiftelige indsats, nr. 320625.

**Bemærk:**

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.

**Teknisk beskrivelse**

maks. omdrejningstal	3000 min <sup>-1</sup>
Til emnevægt	300 kg
passer til farvekode	K12

Samlet længde L	127 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	95 mm
Fjedervandring	3 mm
Skaft-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Rundløbsfejl	0,01 mm
Hus-Ø D	44 mm
Adapter	HSK 63
Produkttype	Centerspids