


Garant**Skæreplatte rektangulær profil, HB720, Ø Dmin indstik D1/D2: 12/14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273977 12/14
GTIN	4062406127381
Artikelklasse	21H

Beskrivelse**Advarsel:**

Bestillingsstørrelse = minimal indstik-Ø.

Større indstik-Ø er mulig uden ændringer.

$D_1 = D_{\min}$ indvendig Ø.

$D_2 = D_{\min}$ udvendig Ø.

L-version med større indstiksdybde t_{\max} .

Teknisk beskrivelse

Radius R	0,2 mm
Spids-midte-afstand L_3	9 mm
Plattetykkelse T	7,7 mm
Tilspænding f	0,01 - 0,02 mm/o
Maks. skæredybde t_{\max}	1,5 mm
Stikbredde W	1 mm
Mindste forborings-Ø D_{\min}	14 mm
Belægning	TiCN

Type	HB720
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	100 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		