

Garant**LED-akku-lommelygte, Type: 145mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081545 145
GTIN	4045197727244
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fokuserbar og meget robust LED-akku-lommelygte af eloxeret aluminium. Fokusering med én hånd muliggør en hurtig og enkel regulering af lyskeglen. Drejekontakt med integreret ladetilstandsvisning og mikro-USB-interface.

Leveringsomfang:

Inklusive mikro-USB-lader, håndstrop og GARANTtransportboks.

Lommelygtefunktion: Fokus

ATEX-zone: Ingen

Lysnet: 300 lm

Brændetid: 3 h

Antal medfølgende akkuer: 1

Batteritype: Lithium-ion

Samlet længde: 145 mm

Teknisk beskrivelse

Lysnet	300 lm
Akku-kapacitet	2,6 Ah
Vægt	188 g
Hoved-Ø	35 mm
Brændetid	3 h
ATEX-zone	Ingen
Antal medfølgende akkuer	1

Lommelygtefunktion	Fokus
Samlet længde	145 mm
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

USB-lader, stik Type MICRO-USB	081591 MICRO-USB
--------------------------------	------------------