

**Garant****Skæreplatte rektangulær profil, HB720, Ø Dmin indstik D1/D2: 10/14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273977 10/14
GTIN	4062406127404
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Advarsel:**

Bestillingsstørrelse = minimal indstik-Ø.

Større indstik-Ø er mulig uden ændringer.

$D_1 = D_{\min}$  indvendig Ø.

$D_2 = D_{\min}$  udvendig Ø.

L-version med større indstiksdybde  $t_{\max}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Radius R	0,2 mm
Tilspænding f	0,01 - 0,02 mm/o
Plattetykkelse T	9,2 mm
Maks. skæredybde $t_{\max}$	3 mm
Spids-midte-afstand $L_3$	9 mm
Stikbredde W	2 mm
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	14 mm
Belægning	TiCN

Type	HB720
Produkttype	Mini-skifteskæreplatte

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	25 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	100 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		