


Garant**Skæreplatte rektangulær profil, HB720, Ø Dmin indstik D1/D2: 9/14mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273977 9/14 |
| GTIN | 4062406127725 |
| Artikelklasse | 21H |

Beskrivelse**Advarsel:**

Bestillingsstørrelse = minimal indstik-Ø.

Større indstik-Ø er mulig uden ændringer.

$D_1 = D_{\min}$ indvendig Ø.

$D_2 = D_{\min}$ udvendig Ø.

L-version med større indstiksdybde t_{\max} .

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Radius R | 0,2 mm |
| Tilspænding f | 0,01 - 0,02 mm/o |
| Spids-midte-afstand L_3 | 9 mm |
| Maks. skæredybde t_{\max} | 3 mm |
| Plattetykkelse T | 9,2 mm |
| Stikbredde W | 2,5 mm |
| Mindste forborings-Ø D_{\min} | 14 mm |
| Belægning | TiCN |

| | |
|-------------|------------------------|
| Type | HB720 |
| Produkttype | Mini-skifteskæreplatte |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | 200 m/min | N |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 120 m/min | N |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | 120 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | 110 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | 110 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | 90 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | 90 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | 90 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | betinget egnet | 25 m/min | S |
| GG (G) | egnet | 60 m/min | K |
| CuZn | egnet | 100 m/min | N |
| kontinuerlig | egnet | | |
| uregelmæssig | betinget egnet | | |
| afbrudt | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |