

**Garant****Skæreplatte rund profil, HB720, Ø Dmin indstik D1/D2: 6/12Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273975 6/12L
GTIN	4062406127992
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Advarsel:**

Bestillingsstørrelse = minimal indstik-Ø.

Større indstik-Ø er mulig uden ændringer.

$D_1 = D_{\min}$  indvendig Ø.

$D_2 = D_{\min}$  udvendig Ø.

L-version med større indstiksdybde  $t_{\max}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Plattetykkelse T	10,7 mm
Radius R	1,5 mm
Maks. skæredybde $t_{\max}$	5 mm
Tilspænding f	0,01 - 0,02 mm/o
Spids-midte-afstand $L_3$	9 mm
Stikbredde W	3 mm
Belægning	TiCN
Type	HB720

Produkttype

Mini-skifteskæreplatte

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	200 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	120 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	25 m/min	S
GG (G)	egnet	60 m/min	K
CuZn	egnet	100 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
afbrudt	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		