

Garant**Borestænger HM Eliptisk, højre, Skaft-Ø DS / udhængslængde L1: 16/34mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273969 16/34
GTIN	4062406128036
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

- **HM-skæreplade fastskruet på endefladen, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplade.**

Eliptisk form sikrer høj bøjningsstyrke.

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	279810 1
Samlet længde L	100 mm
Udhængslængde L ₁ , tilbagetrukne holdere	34 mm
Spænde højde L ₂	15 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang