

Garant**Borestænger HM rund, højre, Skaft-Ø DS / udhængslængde L1: 12/34mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273966 12/34
GTIN	4062406128074
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

- **HM-skæreplade fastskruet på endeflader, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplade.**

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Vendeplatteskrue	279810 1
Udhængslængde L ₁ , tilbagetrukne holdere	34 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang