

Garant**Borestænger HM rund, højre, Skaft-Ø DS / udhængslængde L1: 16/45mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273966 16/45
GTIN	4062406128104
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

- **HM-skæreplade fastskruet på endeflader, formluttende kraftoverføring takket være endefortanding.**
- **Utrolig enkel håndtering ved skift af skæreplade.**

Vibrationsfrit HM-skaft med loddet stålhoved og hærdet platteholder.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	110 mm
Vendeplatteskrue	279810 1
Udhængslængde L ₁ , tilbagetrukne holdere	45 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
aksial stikning mulig	ja
Produkttype	Borestang