

Mitutoyo**Digital højdemåler QM-Height, Type: 600****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	445233 600
GTIN	4946368760582
Artikelklasse	44B

Beskrivelse**Udførelse:**

Ultrapræcis, kompakt, manuelt justerbar højdemåler med let aflæseligt, monokromt LCD-display. Masser af måle- og analysefunktioner til databearbejdning. Hurtigt, enkelt valg af funktioner og alle vigtige beregninger af indvendig og udvendig diameter samt afstande. Ubegrænset kørehastighed. Forbedret batterilevetid.

Anvendelse:

Perfekt til værksted og målerum.

Leveringsomfang:

Inklusive kugleføler Ø 5 mm, kalibreringsblok, 4 batterier nr. 081561 str. LR6.

Specialtilbehør:

Føle, ridsenål, datakabel og netadapter.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	E2
Antal medfølgende batterier	4
Retvinklethedens-afvigelse (frontal)	12 µm

Måleområde	0 - 600 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 LR6
Taltrinværdi kan omstilles	0,001 / 0,0005 mm
Gentagelsesnøjagtighed niveau	1,8 µm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Metode til flytning af måleslæde	manuelt
Maks. anvendelsesområde	0 - 715 mm
Målekraft	1,5 ±0,5 N
Energiforsyning	Batteridrevet
Energiforsyning	Med kabel
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Højdemåler

Services

DAkKS-kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde 800 mm	024010 800
Kalibrering Digital højdemåler Maks. måleområde 800 mm	024000 800

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
--	------------