

**Mitutoyo****Digital højdemåler QM-Height med luftpude, Type: 350****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	445234 350
GTIN	4946368760605
Artikelklasse	44B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ultrapræcis, kompakt, manuelt justerbar højdemåler med let aflæseligt, monokromt LCD-display. Masser af måle- og analysefunktioner til databearbejdning. Hurtigt, enkelt valg af funktioner og alle vigtige beregninger af indvendig og udvendig diameter samt afstande. Ubegrænset kørehastighed. Forbedret batterilevetid.

**Luftpude til let flytning uden ryk.****Anvendelse:**

Perfekt til værksted og målerum.

**Leveringsomfang:**

Inklusive kugleføler Ø 5 mm, kalibreringsblok, 4 batterier nr. 081561 str. LR6.

**Specialtilbehør:**

Føle, ridsenål, datakabel og netadapter.

**Teknisk beskrivelse**

Gentagelsesnøjagtighed niveau	1,8 µm
Målekraft	1,5 ±0,5 N
Kalibrering	E2

Maks. anvendelsesområde	0 - 465 mm
Retvinklethedens-afvigelse (frontal)	7 µm
Antal medfølgende batterier	4
Fejlgrænse (L = målelængde i mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Taltrinværdi kan omstilles	0,001 / 0,0005 mm
Metode til flytning af måleslæde	manuelt
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 LR6
Måleområde	0 - 350 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Energiforsyning	Med kabel
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Højdemåler

## Services

KalibreringDigital højdemåler Maks. måleområde 400 mm	024000 400
DAkS-kalibreringDigital højdemåler Maks. måleområde 400 mm	024010 400